




TRATAMIENTOS DEL AGUA
desmineralizadores

DESMINERALIZADOR MANUAL



Desmineralizadores de lecho mixto compactos de funcionamiento manual para producir agua de muy baja mineralización, utilizable en laboratorios, procesos industriales, alimentación de calderas de vapor, etc.

Modelo	Código	Litros de resina	Caudal máximo (l/h)	Capacidad (entrada de 30 µs/cm)
DM 1/15	10630015	15	150	5000
DM 1/30	10630030	30	300	10 000
DM 1/50	10630050	50	500	16 600
DM 1/75	10630075	75	750	25 000



DIMENSIONES/MM

Modelo	A	B	C
DM 1/15	746	208	208
DM 1/30	1080	233	233
DM 1/50	1557	257	257
DM 1/75	1405	304	304

CARACTERÍSTICAS:

Presión de trabajo: de 0,5 a 6 bar.

Temperatura: de 1 a 30 °C.

Alimentación eléctrica: 230 Vac / 50 Hz.

DATOS CONSTRUCTIVOS GENERALES:

Botella de poliamida o poliéster FV con cubierta interna en PE alimentario.

Distribuidores interiores.

Accesorios de conexión rápida.


Conductímetro analógico.

Carga de resina de lecho mixto mezclada adecuadamente.

Equipos de doble columna automáticos para producir agua de muy baja mineralización, utilizable en laboratorios y procesos industriales, alimentación de calderas de vapor, etc.

DESMINERALIZADOR AUTOMÁTICO DOBLE COLUMNA

Modelo	Código	Litros de resina		Caudal máximo (m³/h)	Kg de regenerante	
		Aniónica	Catiónica		NaOH	HCl
DM 2/30	10620030	30	30	1	3,1	8,25
DM 2/50	10620050	50	50	1,5	5,2	13,75
DM 2/70	10620070	70	70	2,1	7,3	19,25
DM 2/100	10620100	100	100	3	10,4	27,5
DM 2/150	10620150	150	150	4,5	15,6	41,25
DM 2/200	10620200	200	200	6	20,8	55



DIMENSIONES/MM				Capacidad dep. (en l) (x2)	Conexiones (en pulgadas)
Modelo	A	B	C		
DM 2/30	1245	2040	510	100	1
DM 2/50	1720	2040	510	100	1
DM 2/70	1725	2040	510	100	1
DM 2/100	1975	2360	570	200	1
DM 2/150	2010	2390	570	200	1
DM 2/200	2010	2580	610	300	1

CARACTERÍSTICAS:

Presión de trabajo: de 2 a 6 bar.

Temperatura: de 1 a 30 °C.

Alimentación eléctrica: 230 Vac / 50 Hz.

DATOS CONSTRUCTIVOS GENERALES:

Botella de poliamida o poliéster FV con cubierta interna en PE alimentario.

Depósitos regenerantes en polietileno.

Distribuidores interiores.

Válvulas automáticas en material plástico, montadas sobre las botellas.



Conductímetros incorporados, que indican la calidad del agua en cada momento.

Control de la regeneración según la calidad del agua a través de un controlador electrónico.

Carga de resina aniónica y catiónica.



Osmosis inversa

doméstica

Obtenga un agua de calidad de uso alimentario en su hogar o su negocio mediante la **osmosis inversa**: un proceso natural, sin necesidad de aplicar productos químicos.

Le ofrecemos para su hogar y su negocio:



- Equipos de flujo directo
- Sistemas de gran caudal
- Bajo consumo de sal
- Alto rendimiento
- Sistemas de ultrafiltración
- Servicio técnico y postventa

**CONSULTE NUESTRA GAMA
DE PRODUCTOS EN:**

www.watershop.es